



Noch höhere Effizienz

MASTER PL-C 4P

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Vorteile

- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie

Merkmale

- G24q 4-Stift-Sockel
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar bis auf 10%

Anwendung


- Für den Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MASTER PL-C 4P

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	163.9 mm
MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	142.9 mm
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	163.9 mm
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	142.9 mm
MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm
MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	163.9 mm
MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	75.5 mm	95.0 mm	109.9 mm
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	142.9 mm
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	75.5 mm	95.0 mm	109.9 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (max.)	1.4 mg
Quecksilbergehalt (nom.)	1.4 mg

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Allgemeine Eigenschaften

Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom.)	13000 h
LSF Warm 2.000 Std. Nenn-	99 %
LSF Warm 4.000 Std. Nenn-	98 %
LSF Warm 6.000 Std. Nenn-	97 %
LSF Warm 8.000 Std. Nenn-	90 %

Lichttechnische Daten

LLMF 2.000 Std. Nenn-	92 %
LLMF 4.000 Std. Nenn-	87 %
LLMF 6.000 Std. Nenn-	83 %
LLMF 8.000 Std. Nenn-	81 %

Temperaturkennwerten

Auslegungstemperatur (nom.)	28 °C
-----------------------------	-------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	11 kWh
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	11 kWh
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	19 kWh
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	19 kWh
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	19 kWh
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	28 kWh
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	28 kWh
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 kWh

Elektrische Kenndaten

MASTER PL-C 4P

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Leistung (Nom)
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	0.190 A	10.4 W
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	0.190 A	10.4 W
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	0.170 A	13.8 W
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	0.170 A	13.8 W
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	0.170 A	13.8 W
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	0.230 A	18.4 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Leistung (Nom)
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX.	0.230 A	18.4 W
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	0.230 A	18.4 W
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	0.335 A	27.4 W
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	0.335 A	27.4 W
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	0.335 A	27.4 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Sockel
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-2

Order Code	Full Product Name	Sockel
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	G24Q-2
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-2
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-3
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-3
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-3

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (nom.)	Farbkoordinate Y (nom.)	Farbcode	Lichtfarbe
62329470	MASTER PL-C 10W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	0.44	0.403	830	Warmweiß (WW)
62330070	MASTER PL-C 10W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	0.38	0.38	840	Neutralweiß (CW)
62326370	MASTER PL-C 13W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	0.463	0.42	827	Warmton-extra
62331770	MASTER PL-C 13W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	0.44	0.403	830	Warmweiß (WW)
62332470	MASTER PL-C 13W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	0.38	0.38	840	Neutralweiß (CW)
62327070	MASTER PL-C 18W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	0.463	0.42	827	Warmton-extra

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (nom.)	Farbkoordinate Y (nom.)	Farbcode	Lichtfarbe
62333170	MASTER PL-C 18W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX.	0.44	0.403	830	Warmweiß (WW)
62334870	MASTER PL-C 18W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	0.38	0.38	840	Neutralweiß (CW)
62328770	MASTER PL-C 26W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	0.463	0.42	827	Warmton-extra
62335570	MASTER PL-C 26W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	0.44	0.403	830	Warmweiß (WW)
62336270	MASTER PL-C 26W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	0.38	0.38	840	Neutralweiß (CW)

Lichttechnische Daten (2/2)

MASTER PL-C 4P

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex (nom.)	LLMF		Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
		Farbtemperatur (nom.)		12.000 Std. Nenn-	Nennlichtausbeute (nom.)		
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	-	60 lm/W	600 lm	600 lm
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	-	60 lm/W	600 lm	600 lm
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	-	69 lm/W	925 lm	925 lm
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	-	72 lm/W	925 lm	900 lm
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	-	69 lm/W	925 lm	925 lm
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	-	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	3000 K	82	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	-	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	81	-	67 lm/W	1800 lm	1800 lm
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	81	-	67 lm/W	1800 lm	1800 lm
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	-	67 lm/W	1800 lm	1800 lm

