



Effizient, flexibel und dimmbar

HF-R Intelligent Touch DALI für PL-T/C und TL5C

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltgerät die höchsten Anforderungen an Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5 (HO und HE), TL5c, TL-D, PL-L und PL-T/C.

Vorteile

- Reduzierte Lagerkosten
- Extrem verlustarm – beste Klassifizierung Celma EEI A1 BAT
- Unbegrenzte Ein- und Ausschaltvorgänge

Merkmale

- Flackerfreier Warmstart in $<lt>1\text{ s}</lt>$
- 50.000 h Lebensdauer ($T_{\text{sub}} = 50\text{ °C}$)
- Spannungsfestigkeit der DALI-Schnittstelle bis 230 V
- Smart Power für konstantes Licht auch bei Netzspannungsschwankungen

Anwendung

- Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
- Für bewegungs- und tageslichtabhängig gesteuerte Beleuchtung
- Für Anwendungen mit Anforderungen an lange Lebensdauer