



Präsentieren Sie sich im besten Licht

CDM-SA/T

Die beste Werbeprojektion verliert an Wirkung, wenn die Farbwiedergabe nicht stimmt. Verlassen Sie sich deshalb auf Philips MASTERColour-Technologie. Mit einer besonders hohen Lichtausbeute, ausgezeichneter Farbwiedergabe und kurzem Lichtbogen erfüllt sie alle Anforderungen von Spezialanwendungen.

Vorteile

- Strahlendes Licht für klaren, weißen Farbeindruck

Merkmale

- Optimale Lampenfüllung
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe
- Hohe Leuchtstärke
- Lange Lebensdauer
- Hohe Effizienz

Anwendung

- Für die Projektion von Werbung und Texten
- Faseroptik

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

CDM-SA/T

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T	20 mm	6	55 mm	57 mm	56	110 mm	31 mm	30	29 mm
150W/942		mm			mm			mm	
1CT/12									

Colour Rendering Diagrams



