



# Stimmiges Licht für jede Bühne

## MSD

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

### Vorteile

- Optimale Lichtverteilung
- Geringe Betriebskosten
- Brillantes Licht auf der Bühne

### Merkmale

- Lange Lebensdauer
- Kompakter Lichtbogen
- Gute Farbwiedergabe
- Beliebige Brennstellung

### Anwendung

- Studio- und Discobeleuchtung
- Lichtfaser-Optik

### Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

# MSD

## Versions



## Abmessungsskizzen



| Product   | D (max) | O   | L (min) | L (max) | L  | C (max) | F (max) | F  | F (min) |
|-----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSD 250/2 | 23 mm   | 5.0 | 54 mm   | 56 mm   | 55 | 108 mm  | 29 mm   | 28 | 27 mm   |
| 30H 1CT/4 |         | mm  |         |         | mm |         |         | mm |         |

