



# Produktbeschreibung:

## MSR Short Arc

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe

### Vorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Sehr kompakter Lichtbogen
- Gute Farbwiedergabe

### Merkmale

- Philips Pinch Protection
- Short arc (kurzer Lichtbogen)
- Nicht dimmbar

### Anwendung

- Beleuchtung im Unterhaltungsbereich

### Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

# MSR Short Arc


## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4.0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7.0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Allgemeine Eigenschaften

Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	750 h
Hauptanwendungsgebiet	Studio/Disco
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Systembeschreibung	Kurzbogen

### Lichttechnische Daten

Farbcode	-
----------	---

## Elektrische Kenndaten

## MSR Short Arc

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Leistung (Nom)
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Leistung (Nom)
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	14 A	1200 W

### Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Socket
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	GY9.5


Order Code	Full Product Name	Socket
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	GY22

### Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		
		Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	Lichtstrom (nom.)
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	80	55000 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		
		Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	Lichtstrom (nom.)
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	6100 K	65	96000 lm

### Colour Rendering Diagrams



XDCR\_XDMSR\_1200W-Colour Rendering  
Vector diagram

