



# LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight – Hohe Effizienz, Komfort und elegantes Design

## LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W ist LuxSpace eine der effizientesten Downlightfamilien am Markt. Zusätzlich wurde der Sehkomfort durch eine vergrößerte Lichtaustrittsfläche verbessert, die für Blendungsreduzierung und ein angenehmes, natürliches Licht sorgt. Die schlanke Gehäuseform, filigrane Downlightringe (auch in hochglänzendem Aluminium), sowie rahmenlose Versionen sorgen für ein frisches Design. Nach wie vor zeichnet sich diese LED Downlightfamilie durch ihre große Vielfalt aus, mit der sämtliche Anforderungen hochwertiger Allgemeinbeleuchtung realisiert werden können. Als Ergänzung zu LuxSpace Downlights für die Allgemeinbeleuchtung gibt es für beeindruckende Akzente zusätzlich LuxSpace Accent!

### Vorteile

- Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W eine der effizientesten Downlight-Familien am Markt
- Verbessertes Design und verbesserter Sehkomfort
- Vielseitig einsetzbar, da Bestandteil einer umfangreichen Produktfamilie mit vielen Auswahlmöglichkeiten

# LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

## Merkmale

- Einbau- und Anbaudownlights mit verschiedenen Lumenpaketen (bis zu 6000 lm)
- In flacher (bis zu UGR 22) oder hoher Bauform (bis zu UGR 19)
- Verschiedene Farbtemperaturen
- Unterschiedliche Reflektoren: hochglänzend, facettiert, matt oder weiß
- Vielfältige Farben der Downlightringe: hochglänzend, grau, schwarz, weiß, aber auch als rahmenlose Version erhältlich
- Auf Anfrage auch notstromtauglich (gem. EN60598-2-22) erhältlich
- Schutzgläser erhältlich (IP54, raumseitig)
- Viele weitere Möglichkeiten: Notlicht, leuchtenintegriert mit Einzelbatterie (3 Std.), abgependeltes Zubehör, Durchgangsverdrahtung, Wieland-Stecker etc.
- Auch als Anbauvariante verfügbar

## Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung z.B. in Büro- und Besprechungsräumen, Fluren und weiteren Verkehrswegen, Bahnhöfen und Flughäfen

## Spezifikationen

<b>Leuchtenbezeichnung</b>	DN570B (Einbaudownlight, flache Bauform) DN571B (Einbaudownlight, hohe Bauform)
<b>Lichtquelle</b>	Nicht auswechselbares LED-Modul
<b>Systemleistung</b>	max. 13 W (LED12S/ 3.000 K), max. 21 W (LED20S/ 3.000 K), max. 26 W (LED24S/ 3.000 K) max. 13 W (LED12S/ 4.000 K), max. 20 W (LED20S/ 4.000 K), max. 24 W (LED24S/ 4.000 K)
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	DN570B mit hochglänzender oder facettiertem Reflektor: 1.350 lm (LED12S), 2.200 lm (LED20S), 2.600 lm (LED24S) DN570B mit mattedem Reflektor: 1.150 lm (LED12S), 1.850 lm (LED20S), 2.200 lm (LED24S) DN570B mit weißem Reflektor: 1.300 lm (LED12S), 2.100 lm (LED20S), 2.500 lm (LED24S) DN571B mit hochglänzendem oder facettiertem Reflektor: 1.300 lm (LED12S), 2.100 lm (LED20S), 2.500 lm (LED24S) DN571B mit mattedem Reflektor: 1.000 lm (LED12S), 1.650 lm (LED20S), 1.950 lm (LED24S) DN571B mit weißem Reflektor: 1.250 lm (LED12S), 2.000 lm (LED20S), 2.400 lm (LED24S)
<b>Ähnlichste Farbtemperatur</b>	Warmweiß (3.000K) oder Neutralweiß (4.000 K); Warmweiß (2.700 K) auf Anfrage
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Ra</b>	90 auf Anfrage
<b>Nutzlebensdauer L80B50</b>	50.000 Stunden
<b>Nutzlebensdauer L90B50</b>	25.000 Stunden
<b>Bemessungs-Umgebungstemperatur</b>	25 °C

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	+10 bis +40 °C
<b>Betriebsgerät</b>	extern (im Lieferumfang enthalten) Schaltbares Betriebsgerät (PSE-E) oder dimmbares (DALI 1-100%) Betriebsgerät (PSDE-E), notstrom- und gleichspannungsgesiegt
<b>Netzspannung</b>	230 oder 240 V/50-60 Hz
<b>Dimmfunktion</b>	DALI Dimmung ist möglich (PSDE-E)
<b>Optionen</b>	Notbeleuchtung (leuchtenintegriert) 3 Stunden Akku (EL3) Zubehör (Abdeckungen und dekoratives, abgependeltes Zubehör) Optional Durchgangsverdrahtung Rahmenlose Version
<b>Material</b>	Gehäuse und Downlightring: Aluminium Reflektoren: Kunststoff, Aluminiumbeschichtung (hochglänzender Reflektor und facettierter Reflektor)
<b>Farbe</b>	Weiß (WH) RAL 9010, Grau (GR) ähnlich RAL 9006, Schwarz (BK) RAL 9005 oder hochglänzend metallisiert; weitere RAL-Farben auf Anfrage
<b>Reflektoren</b>	Hochglänzender Reflektor (C) Facettierter Reflektor (F) Matteder Reflektor (M) Weißer Reflektor (WR)
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Steckanschlussklemme (PI), Steckanschlussklemme für Durchgangsverdrahtung (CU3) oder T-Stück für Anschluss an Stecksystem (CU3-WT)
<b>Installation</b>	Einfache Montage mit zwei Befestigungsbügeln

# LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

## Versions



LUXSPACE 2 COMPACT LOW  
HEIGHT - LED Module, system flux  
1200 lm



LUXSPACE 2 COMPACT DEEP -  
LED Module, system flux 1200 lm



LUXSPACE 2 COMPACT LOW  
HEIGHT - LED Module, system flux  
1200 lm



LUXSPACE 2 COMPACT LOW  
HEIGHT - LED Module, system flux  
1200 lm



LUXSPACE 2 COMPACT LOW  
HEIGHT - LED Module, system flux  
1200 lm

## Zubehör



Ochranné sklo

Ordercode 93234500



Ochranné sklo opálové

Ordercode 93235200

# LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

## Anwendungsparameter

Ambient temperature range	+10 bis +25 °C
Suitable for random switching	Ja

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Mech. impact protection code	IK02
------------------------------	------

## Elektrische Kenndaten

Input Voltage	220 bis 240 V
---------------	---------------

## Allgemeine Eigenschaften

CE mark	ja
Protection class IEC	Schutzklasse II
Driver included	Ja
ENEC mark	ENEC Zeichen
Flammability mark	F
Glow-wire test	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
Light source replaceable	Nein
Number of gear units	1 Einheit

## Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Color Rendering Index	>80
Luminous flux tolerance	+/-10%

## Mechanische Kenndaten

Color	White RAL 9003
-------	----------------

## Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximum dim level
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	1%
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	1%
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	1%
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	1%
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

## LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Maximum dim level
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	1%
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	1%
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	1%
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	1%
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code	Order Code	Full Product Name	Ingress protection code
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP20	97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	IP20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20	97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20	97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20	97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20	97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20	96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP54/20	96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP54/20	96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20	96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20	96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP54/20	96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP54/20	96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20	96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20	96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	IP20	97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	IP20	97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP20	97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP20	97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	IP20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20	97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	IP20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20	97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP20
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	IP20	97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20

## LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	IP20
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	IP20
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP20
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Ingress protection code
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP20
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP20
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP20
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP20
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP20
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20

### Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmable
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Nein
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Nein
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Nein
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nein
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Nein
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	Ja
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	Ja
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nein
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nein
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	Ja
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	Ja
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Nein
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Nein
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmable
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Nein
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Nein
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Nein
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Nein
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nein
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nein
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Nein
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	Ja
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	Ja
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Nein
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Nein
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	Ja
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	Ja
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	Ja
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	Ja
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Nein
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Nein
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Nein
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Nein
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Nein
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Nein

### Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Optic type	Code	Product Family
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	C	DN570B	

Order Code	Full Product Name	Optic type	Code	Product Family
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	C	DN570B	

## LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Optic type	Product Family	
			Code	
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	C	DN570B	
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	C	DN570B	
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	C	DN570B	
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	C	DN570B	
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	C	DN570B	
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	C	DN570B	
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	C	DN570B	
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	C	DN570B	
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	C	DN570B	
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	C	DN570B	
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	C	DN570B	
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	C	DN570B	
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	C	DN570B	
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	C	DN570B	
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	C	DN570B	
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	C	DN570B	
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	C	DN570B	
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	C	DN570B	
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	C	DN570B	
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	C	DN570B	
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	C	DN570B	
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	C	DN570B	
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	C	DN570B	
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	C	DN570B	
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B	

Order Code	Full Product Name	Optic type	Product Family	
			Code	
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	C	DN571B	
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	C	DN571B	
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B	
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B	
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	C	DN571B	
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	C	DN571B	
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	C	DN571B	
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	C	DN571B	
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B	
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B	
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	C	DN571B	
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	C	DN571B	
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	C	DN571B	
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	C	DN571B	
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B	
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B	
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	C	DN571B	
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	C	DN571B	
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	C	DN571B	
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	C	DN571B	
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	C	DN571B	
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	C	DN571B	
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B	
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B	
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	C	DN571B	
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	C	DN571B	
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	C	DN571B	
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	C	DN571B	
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	F	DN570B	
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	F	DN570B	
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	M6-D	DN570B	
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	M6-D	DN570B	
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	C	DN570B	
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	C	DN570B	

### Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr.	Initial LED	Initial
			Color Temperature	luminaire efficacy	luminous flux
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	1300 lm

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr.	Initial LED	Initial
			Color Temperature	luminaire efficacy	luminous flux
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm

## LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2600 lm
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	2600 lm
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	122 lm/W	4400 lm
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4400 lm
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	129 lm/W	6200 lm



## LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	6200 lm
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	129 lm/W	6200 lm
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	6200 lm
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96996700	DN571B LED20S/830	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2200 lm

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
	DIA-VLC-E C ELP3 WH				
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	124 lm/W	2200 lm
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	2600 lm
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	2600 lm
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm

## LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	122 lm/W	4400 lm
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4400 lm
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	1860 lm
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38)	4000 K	127 lm/W	1860 lm
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm

### Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initial input power
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	9.9 W
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	9.2 W
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9.9 W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.2 W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	16.4 W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	14.8 W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	19.4 W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	17.8 W
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	16.4 W
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	14.8 W
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16.4 W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14.8 W
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	19.4 W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	17.8 W
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	16.4 W
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	14.8 W
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	20 W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	18.4 W
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18.4 W
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	20 W
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	18.4 W
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	23 W
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	21.4 W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	30 W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33 W
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	33 W

Order Code	Full Product Name	Initial input power
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	30 W
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	36 W
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	33 W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	48 W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	44 W
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	48 W
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	44 W
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	9.9 W
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	9.2 W
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9.9 W
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9.2 W
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	16.4 W
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	14.8 W
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	19.4 W
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	17.8 W
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16.4 W
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14.8 W
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	19.4 W
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	17.8 W
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	20 W
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	18.4 W
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18.4 W
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	20 W
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	18.4 W
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	23 W
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	21.4 W
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	30 W

## LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

Order Code	Full Product Name	Initial input power
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33 W
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	33 W
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	30 W
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	36 W
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	33 W

Order Code	Full Product Name	Initial input power
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	16.4 W
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	14.8 W
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	16.4 W
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	14.8 W
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	16.4 W
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	14.8 W

