



Un luminaire flexible et économique pour tous les commerces

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les commerçants à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le GreenSpace Accent Cardanique bénéficie d'un large choix de températures de couleur et de flux lumineux. Avec son design soigné et compact (diamètre d'encastrement 175 mm), il s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne

Avantages

- Un flux lumineux élevé dans un luminaire compact, de faible hauteur
- Un encastré cardanique (avec double rotation)
- Une large gamme d'applications

Fonctions

- Une qualité de lumière irréprochable grâce aux optiques Philips PerfectAccent
- Un rendement énergétique élevé
- Un design épuré et robuste
- Un remplacement des luminaires CDM facilité

Application

- Commerces d'alimentation et de mode

Descriptions

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Type	RS343B
Type de plafond	Faux plafond à découpe
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance système	1700lm - 15W, 2700lm - 27W, 3900lm - 34,5W à 3000K 1900lm - 26W; 2600lm - 39W à FMT
Angle du faisceau	NB (10°), MB (24°), WB (36°)
Flux lumineux	1750, 2800, 4000lm à 3000K 1900, 2600lm à FMT 2700lm à CH
Température de couleur corrélée	2500K (pour Fresh Food Champagne CH) 2700K 3000K (pour 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4000K
Indice de rendu des couleurs	80 pour /827 /830 /840 /FMT /CH 90 pour /PW9 >95 pour /CRW
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* 50000h	L80
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée	5%

de vie utile moyenne	50000h
Performance	+25°C
Température AmbianteTq	
Plages de température de fonctionnement	+10 à +40°C
Driver	Séparé
Tension d'alimentation	230 ou 240V/50-60Hz
Gradation	Sans gradation (PSU-E) Intensité réglable DALI (PSD-E)
Matériau	Boîtier: fonte d'aluminium
Couleur	Blanc (WH, RAL9003), noir (BK, RAL 9004), argent (SI, RAL9006)
Optique	Polycarbonate métallisé
Cache optique	PMMA, transparent
Connexion	Connecteur à poussoir avec soulagement de traction (PIP), connecteur 3pôles Wieland/Adels (CW3), connecteur 3pôles Wieland/Adels avec verrouillage (CW-L)
Installation	Fixation au moyen d'attaches à ressorts Câblage traversant possible
Accessoires	Aucune

Versions



Encastré GreenSpace Accent
CARDANIQUE RS343B

Détails sur le produit



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Détails sur le produit



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes +10 à +25 °C

Convient à une commutation aléatoire Oui

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques IK02

Code d'indice de protection IP20

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120 °

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection IEC Classe de sécurité II

Driver inclus Oui

Marquage ENEC Marquage ENEC

Essai au fil incandescent F

Essai au fil incandescent Température 650 °C, durée 30 s

Source lumineuse de substitution Non

Nombre d'unités d'appareillage 1 unit

Code de la famille de produits RS343B

Performances Initiales (Conforme IEC)

Tolérance du flux lumineux +/-10%

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non applicable
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Non applicable
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non applicable
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non applicable
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicable
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicable

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	avec gradation	Order Code	Full Product Name	avec gradation
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non	97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non	97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Non
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non	97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Non
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non	97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Oui	97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non	97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Order Code	Full Product Name	avec gradation
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Non
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Non

Order Code	Full Product Name	avec gradation
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	WB
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	WB
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	WB
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	WB
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	WB
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	MB
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	WB
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	MB
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	MB
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	MB

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	MB
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	WB
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	WB
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	MB
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	WB
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	WB
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	WB
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	MB
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	WB

Performances Initiales (Conforme IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	125 lm/W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	114 lm/W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>90	86 lm/W
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	92 lm/W
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>90	77 lm/W
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	106 lm/W
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	93 lm/W
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	119 lm/W
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	119 lm/W
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	142 lm/W
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	108 lm/W

Performances Initiales (Conforme IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14.4 W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14.4 W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14 W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	1900 lm	22 W
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1900 lm	20.5 W
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 lm	23.5 W
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	2700 lm	23.5 W
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	2700 lm	23.5 W
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	2700 lm	23.5 W
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	2700 lm	35 W
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	2700 lm	25 W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	2700 lm	26 W
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2700 lm	29 W
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	3900 lm	31.5 W
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	3900 lm	31.5 W
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3900 lm	31.5 W
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 lm	28 W
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3600 lm	36 W
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3900 lm	36 W

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Blanc RAL 9003
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Blanc RAL 9003
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Blanc RAL 9003
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Couleur
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Blanc RAL 9003
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Noir RAL 9004
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Blanc RAL 9003
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Blanc RAL 9003
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Blanc RAL 9003

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

