



# Excellente qualité de lumière à efficacité élevée

## Pacific LED gen4

Pacific LED gen4 est un luminaire étanche LED très efficace et fiable qui offre une qualité de lumière excellente avec une distribution de lumière uniforme sans stries visibles ni artefacts de couleur. La gamme offre une construction modulaire pour assurer la simplicité de la maintenance et de la mise à niveau. Le nouveau système optique fournit un éclairage sans distorsion avec guidage visuel amélioré, ce qui le rend parfaitement adapté à l'univers industriel, aux entrepôts et aux parkings. La gamme offre également un large choix d'optiques pour garantir un plan d'éclairage optimisé, couvrant un vaste éventail d'applications. Pour les applications industrielles, Pacific LED gen4 fournit une architecture produit avec accès sans outil à la platine d'appareillage et une conception d'embout innovante avec connecteur intégré, pour une installation simple et rapide. L'étrier de fixation en une seule pièce garantit l'absence de petits composants libres susceptibles d'entraver le processus de production.

### Avantages

- Optiques haute qualité avec une agréable distribution de lumière uniforme, sans stries visibles ou artefacts de couleur pour un meilleur guidage visuel
- Grande variété de faisceaux pour un plan d'éclairage optimisé, couvrant un vaste éventail d'applications
- Installation et maintenance sans effort, avec accès sans outils à la platine d'appareillage et à un embout avec connecteurs intégrés

## Pacific LED gen4

### Fonctions

- Large gamme d'optiques (intensive, extensive, très extensive et lentille opale) et flux lumineux avec un excellent contrôle de l'éblouissement.
- Performances très élevées, 140 lm/W
- IP66 | protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau
- Le système GreenParking augmente l'efficacité énergétique grâce à la gradation automatique
- Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures à L70B50 (version économie circulaire), pour une durée de vie plus élevée

### Application

- Sites industriels
- Entrepôts/centres de distribution
- Parkings couverts
- Sites de stockage réfrigérés

### Versions



PACIFIC LED WATERPROOF

### Détails sur le produit



PacificLED\_Gen4-WT470C-  
DP02.jpg



PacificLED\_Gen4-WT470C-  
DP01.jpg

## Pacific LED gen4

### Détails sur le produit

PacificLED gen4 WT470C bracket



### Accessoires

Ordercode 04121400



## Conditions d'utilisation

Convient à une commutation aléatoire Non applicable

## Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques IK08

Code d'indice de protection IP66

## Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220-240 V

## Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du faisceau de lumière 120 °

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection IEC Classe de sécurité I

Driver inclus Oui

Essai au fil incandescent D

Essai au fil incandescent Température 850 °C, durée 5 s

Source lumineuse de substitution Oui

Nombre d'unités d'appareillage 1 unit

## Performances Initiales (Conforme IEC)

Chromaticité initiale (0.38, 0.38) SDCM <3

Température de couleur proximale initiale 4000 K

Indice de rendu des couleurs (initial) >80

Tolérance du flux lumineux +/-7%

## Matériaux et finitions

Couleur Blanc

## Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-25 à +45 °C	-
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	-25 à +45 °C	-
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	-25 à +45 °C	-
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 à +45 °C	-
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	-25 à +45 °C	-
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	-25 à +45 °C	-
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 à +45 °C	-
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	-25 à +45 °C	-
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	0 à +30 °C	-
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 à +45 °C	1%
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	-25 à +45 °C	1%
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	-25 à +45 °C	1%
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	-25 à +45 °C	-
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	-25 à +45 °C	-
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 à +45 °C	-
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	-25 à +45 °C	-
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 à +45 °C	-
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 à +45 °C	-
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 à +45 °C	-
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	-25 à +45 °C	1%
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 à +45 °C	1%
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 à +45 °C	1%
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	-25 à +45 °C	1%
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 à +45 °C	1%
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	-25 à +45 °C	1%
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 à +45 °C	-
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 à +45 °C	-
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	-25 à +45 °C	-
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	-25 à +45 °C	-
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	-25 à +45 °C	-
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 à +45 °C	-
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	-25 à +45 °C	-
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	-25 à +45 °C	-
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 à +45 °C	1%
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 à +45 °C	1%
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	-25 à +45 °C	1%
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 à +45 °C	-
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	-25 à +45 °C	-
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 à +45 °C	-
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	-25 à +45 °C	-
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	-25 à +45 °C	-
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	-25 à +45 °C	-
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 à +45 °C	-
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 à +45 °C	-
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 à +45 °C	-
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	-25 à +45 °C	-
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	-25 à +45 °C	-
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	-25 à +45 °C	-
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 à +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 à +45 °C	1%
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 à +45 °C	1%
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-25 à +45 °C	1%
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 à +45 °C	1%
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	-25 à +45 °C	1%
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-25 à +45 °C	1%
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 à +45 °C	-
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	-25 à +45 °C	1%
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 à +45 °C	-
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 à +45 °C	-
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 à +45 °C	-
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 à +45 °C	-
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 à +45 °C	-
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 à +45 °C	1%
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 à +45 °C	1%
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	-25 à +45 °C	1%
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 à +45 °C	1%
18330800	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 à +45 °C	1%
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 à +45 °C	1%
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 à +45 °C	1%
18333900	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	-25 à +45 °C	1%

### Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	avec gradation	Order Code	Full Product Name	avec gradation
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Non	37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Oui
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	Non	37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Non
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	Non	37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Non
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Non	37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	Non
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	Non	37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	Non
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	Non	37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	Non
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	Non	37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	Non
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	Non	37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	Non
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Non	37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	Non
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Oui	37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Oui
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Oui	37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Oui
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Oui	37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Oui
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	Non	37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	Non
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Non	37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	Non
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	Non	37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Non
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	Non	37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	Non
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	Non	37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	Non
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	Non	37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	Non
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	Non	37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Non
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Oui	37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	Non
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Oui	37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	Non
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Oui	37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	Non
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Oui	37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	Non
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	Oui	37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	Non

## Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	avec gradation
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Oui
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Oui
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Oui
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Oui
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Oui
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Oui
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Oui
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	Non
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Oui
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Non
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	Non

Order Code	Full Product Name	avec gradation
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Non
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	Non
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Non
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Oui
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Oui
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	Oui
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Oui
18330800	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	Oui
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	Oui
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	Oui
18333900	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	Oui

### Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC	Type d'optique	Code de la famille de produits
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	Marquage ENEC	WB	WT470C
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	Marquage ENEC	WB	WT470C
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Marquage ENEC	WB	WT470C
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC	Type d'optique	Code de la famille de produits
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Marquage ENEC	Réflecteur blanc et vasque opale	WT470C
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	Marquage ENEC	Réflecteur blanc et vasque opale	WT470C
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	Marquage ENEC	NB	WT470C
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	Marquage ENEC	Réflecteur blanc et vasque opale	WT470C

## Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC	Type d'optique	Code de la famille de produits
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Marquage ENEC	WB	WT470C
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	Marquage ENEC	NB	WT470C
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	Marquage ENEC	NB	WT470C
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	Marquage ENEC	Réflecteur blanc et vasque opale	WT470C
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	Marquage ENEC	NB	WT470C
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	Marquage ENEC	NB	WT470C
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Marquage ENEC	NB	WT470C

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC	Type d'optique	Code de la famille de produits
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Marquage ENEC	Réflecteur blanc et vasque opale	WT470C
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	Marquage ENEC	WB	WT470C
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Marquage ENEC	VWB	WT470C
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Marquage ENEC	WB	WT471C
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	Marquage ENEC	WB	WT471C
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Marquage ENEC	WB	WT471C
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	Marquage ENEC	WB	WT471C
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Marquage ENEC	WB	WT471C
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Marquage ENEC	WB	WT471C
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Marquage ENEC	WB	WT471C
38012300	WT471C LED64S/840 PSD- CLO WB TW3 L1600	Marquage ENEC	WB	WT471C
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Marquage ENEC	WB	WT471C
18330800	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	Non	WB	WT472C
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	Non	WB	WT472C
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	Non	WB	WT472C
18333900	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	Non	WB	WT472C

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

## Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VVB TC L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VVB L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	143 lm/W	2358 lm	20.4 W
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VVB L700	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VVB L1600	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VVB TW1 L1600	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VVB TW3 L1600	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VVB TW1 L1600	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VVB L1600	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VVB L1300	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	131 lm/W	4000 lm	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VVB L1300	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VVB L1600	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VVB TW3 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VVB TW1 L1600	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VVB L1600	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VVB TW1 L1600	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	131 lm/W	6100 lm	46.5 W



## Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	138 lm/W	8000 lm	58 W
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	138 lm/W	8000 lm	58 W
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38006200	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	138 lm/W	8000 lm	58 W
18330800	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	143 lm/W	2300 lm	16.4 W
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	140 lm/W	4300 lm	30.5 W
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	140 lm/W	6600 lm	46.5 W
18333900	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	137 lm/W	8000 lm	58 W

