



SM500T – Flexibel Stimmung schaffen

SM500T

Im Lebensmittelhandel wächst das Online-Geschäft rapide und der Wettbewerb ist groß. So gilt es Anreize zu schaffen, die Kunden anziehen und in die Läden führen. Der SM500T verleiht Ihrem Laden eine außergewöhnliche Atmosphäre, indem er die traditionellen, durchgehenden Lichtlinien aufbricht und stattdessen mit Kontrasten arbeitet. Unterschiedliche Lichtbündelformen und eine ausgezeichnete Lichtqualität setzen die Ware perfekt in Szene und lassen Sie zugleich die gewünschte Gesamtatmosphäre schaffen. Der SM500T verfügt über Stromschienenverbinder. Dadurch ist er einfach zu installieren oder auf der vorhandenen Schiene auszutauschen. Und gestalterischen Veränderungen gegenüber jederzeit aufgeschlossen – Sie setzen einfach die Strahler auf der Schiene um. Das macht den SM500T zu einem absolut flexiblen Stimmungsmacher.

Vorteile

- Mit verschiedenen Optiken erzielen Sie immer die richtige Ausleuchtung und Wirkung
- Dank der schlanken Bauform für Stromschienensysteme unter niedrigen Decken geeignet
- Energieeinsparungen durch klassenbeste Lichtleistung

Merkmale

- Strahlendes, hochwertiges weißes LED-Licht
- Große Auswahl an Optikelementen
- Automatische Ausrichtung bei der Installation – kein Einstellen erforderlich
- Einfache Erweiterung mit Strahlern zur Akzentbeleuchtung möglich
- Verwendet Standardadapter

Anwendung

- Allgemeine und Gangbeleuchtung für den Lebensmitteleinzelhandel und Supermärkte

SM500T

Spezifikationen

Bezeichnung	SM500T
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Wattzahl	58-61 W
Abstrahlungswinkel	2 x 20° 2 x 35° 100, 115 oder 130°
Lichtstrom	7900 lm
Ähnlichste	3000 oder 4000 K
Farbtemperatur	
Farbwiedergabeindex	> 80
Mittlere Nutzlebensdauer L70B50	70.000 Stunden
Mittlere Nutzlebensdauer L80B50	50.000 Stunden
Mittlere Nutzlebensdauer L90B50	25.000 Stunden

Treiber-Ausfallrate	1% pro 5000 Stunden
Durchschnittliche Umgebungstemperatur	+25 °C
Betriebstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Betriebsgerät	integriert
Netzspannung	230 oder 240 V/50-60 Hz
Dimmfunktion	per DALI dimmbar
Material	Gehäuse mit integriertem Treibergehäuse: lackierter Stahl Linsenplatte: PMMA
Farb-	Schwarz (RAL9005) Grau (RAL9006)
Anschluss	Schienenverbindung: GA100 oder GAC600
Wartung	Lebensdauergedichtet, keine Innenreinigung erforderlich
Installation	An 3-Phasen-Stromschiene

Produktdetails

SM500T BK Detail photo 03



SM500T BK Detail photo 13



SM500T WB_VWB_DA20_DA35
Detail photo 07



SM500T WB_VWB DA20 DA35
Detail photo 17



SM500T



© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

www.lighting.philips.com

2022, Juli 16 – Änderungen vorbehalten