



Boîte à outils pour les commerces flexible et économique

Suspension GreenSpace Accent

Avec la famille GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent à présent faire la transition des CDM vers les LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d'économies d'énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. La suspension GreenSpace Accent peut être installée sur un adaptateur 3C classique ou sur un rail au plafond pour une installation facile et rapide. Le câble peut être coupé à longueur pour correspondre à la hauteur de l'installation du luminaire. Pour les boutiques de mode et d'alimentation, la suspension GreenSpace Accent est disponible en plusieurs variations de lumières et LED, pour s'assurer de montrer les vêtements et les produits frais à la vente sous leur meilleur jour. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les luminaires CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

Avantages

- Conception épurée et robuste
- Gamme complète pour tous les commerces
- Efficacité supérieure à 100 lm/W

Fonctions

- Driver intégré au tube du projecteur
- Haute qualité de lumière grâce aux réflecteurs Philips PerfectAccent
- Teintes dédiées pour les boutiques de mode et les commerces alimentaires
- Possibilité de couper le câble à longueur et de l'installer sur rail ou au plafond

Suspension GreenSpace Accent

Application

- Commerces alimentaires
- Boutiques de mode
- hôtellerie

Descriptions

Possibilités d'orientation sur plan horizontal	à °
Possibilités d'orientation sur plan vertical	à °
Température ambiante	+10 à +25 °C
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 °
Diffusion du faisceau du luminaire	24°, 60°
Couleur principale du luminaire	Argent RAL 9006, blanc RAL9003, noir RAL 9004
Connexion	Fils/câbles volants (Fils/câbles volants)
Gradation	Non, oui
Driver	Bloc d'alimentation avec interface DALI (Bloc d'alimentation avec interface DALI) Alimentation (PSU)
Température de couleur corrélée initiale	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Puissance initiale absorbée	14.4 W, 16.4 W, 20.5 W, 22 W, 23.5 W, 25 W, 26 W, 28 W, 29 W, 31.5 W, 36 W, 41 W

Efficacité lumineuse à Oh du luminaire LED	86, 92, 100, 103, 106, 108, 114, 115, 118, 120, 123, 142 lm/W
Flux lumineux initial	1700 lm, 1900 lm, 2700 lm, 3900 lm, 4000 lm
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Courant d'appel (A)	7.7, 10.2, 11, 12.6, 20.4 A
Température de couleur	827 blanc chaud, 830 blanc chaud, 840 blanc neutre, blanc premium avec CRI ≥90, couleur premium avec CRI ≥90, rosé, viande fraîche
Source lumineuse de substitution	Non
Matériau	Crosse:
Matériau	Boîtier d'appareillage:
Matériau	Boîtier: fonte d'aluminium
Matériau	Réflecteur: polycarbonate à revêtement d'aluminium
Optique	MB Faisceau semi intensif, vWB Very wide beam, wB Faisceau extensif
Fermeture	Polycarbonate
Angle d'inclinaison du boîtier	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât: Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard:
Type	PT320T
Garantie	Sans

Versions



GSA Pendant Track Mounted



GSA Pendant Track Mounted



GSA Pendant Ceiling Mounted

Suspension GreenSpace Accent

Détails sur le produit



GreenSpace Accent Pendant
PT320T C-1



GreenSpace Accent Pendant
PT320T C-2



GreenSpace Accent Pendant
PT320T BBS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T



GreenSpace Accent Pendant
PT320T RPS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T BCS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T SOS



GreenSpace Accent Pendant
PT320C

Suspension GreenSpace Accent

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Oui

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02
Code d'indice de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
------------------	-------------

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection IEC	Classe de sécurité I
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	F
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Code de la famille de produits	PT320T

Performances Initiales (Conforme IEC)

Tolérance du flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97830300	PT320T 17S/830 PSU MB CP BK	Non applicable
97832700	PT320T 19S/FMT DIA-VLC VWB CP BK	1%
97834100	PT320T 27S/827 DIA-VLC MB CP BK	1%
97836500	PT320T 27S/840 DIA-VLC MB CP BK	1%
97838900	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP BK	Non applicable
97842600	PT320T 39S/840 PSU MB CP BK	Non applicable
97844000	PT320T 39S/PW930 PSU MB CP BK	Non applicable
97831000	PT320T 17S/PW930 PSU WB CP WH	Non applicable
97833400	PT320T 19S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	1%
97835800	PT320T 27S/830 DIA-VLC MB CP WH	1%
97837200	PT320T 27S/PC930 PSU MB CP WH	Non applicable
97840200	PT320T 27S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	1%
97841900	PT320T 39S/830 PSU VWB CP WH	Non applicable
97843300	PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH	Non applicable
97839600	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP SI	Non applicable

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	avec gradation
97830300	PT320T 17S/830 PSU MB CP BK	Non
97832700	PT320T 19S/FMT DIA-VLC VWB CP BK	Oui
97834100	PT320T 27S/827 DIA-VLC MB CP BK	Oui
97836500	PT320T 27S/840 DIA-VLC MB CP BK	Oui
97838900	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP BK	Non
97842600	PT320T 39S/840 PSU MB CP BK	Non
97844000	PT320T 39S/PW930 PSU MB CP BK	Non
97831000	PT320T 17S/PW930 PSU WB CP WH	Non

Order Code	Full Product Name	avec gradation
97833400	PT320T 19S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	Oui
97835800	PT320T 27S/830 DIA-VLC MB CP WH	Oui
97837200	PT320T 27S/PC930 PSU MB CP WH	Non
97840200	PT320T 27S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	Oui
97841900	PT320T 39S/830 PSU VWB CP WH	Non
97843300	PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH	Non
97839600	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP SI	Non

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97830300	PT320T 17S/830 PSU MB CP BK	MB
97832700	PT320T 19S/FMT DIA-VLC VWB CP BK	VWB
97834100	PT320T 27S/827 DIA-VLC MB CP BK	MB
97836500	PT320T 27S/840 DIA-VLC MB CP BK	MB
97838900	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP BK	VWB
97842600	PT320T 39S/840 PSU MB CP BK	VWB
97844000	PT320T 39S/PW930 PSU MB CP BK	MB
97831000	PT320T 17S/PW930 PSU WB CP WH	WB

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97833400	PT320T 19S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	VWB
97835800	PT320T 27S/830 DIA-VLC MB CP WH	MB
97837200	PT320T 27S/PC930 PSU MB CP WH	MB
97840200	PT320T 27S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	VWB
97841900	PT320T 39S/830 PSU VWB CP WH	VWB
97843300	PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH	MB
97839600	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP SI	VWB

Suspension GreenSpace Accent

Performances Initiales (Conforme IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97830300	PT320T 17S/830 PSU MB CP BK	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97832700	PT320T 19S/FMT DIA- VLC VWB CP BK	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>90	86 lm/W
97834100	PT320T 27S/827 DIA- VLC MB CP BK	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97836500	PT320T 27S/840 DIA- VLC MB CP BK	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	120 lm/W
97838900	PT320T 27S/ PW930 PSU VWB CP BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97842600	PT320T 39S/840 PSU MB CP BK	(0.382, 0.380) SDCM <3	2200 K	≥80	142 lm/W
97844000	PT320T 39S/ PW930 PSU MB CP BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	108 lm/W
97831000	PT320T 17S/ PW930 PSU WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	114 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Indice de rendu des couleurs (initial)	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
97833400	PT320T 19S/ ROSE DIA- VLC VWB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	92 lm/W
97835800	PT320T 27S/830 DIA- VLC MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97837200	PT320T 27S/ PC930 PSU MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	106 lm/W
97840200	PT320T 27S/ ROSE DIA- VLC VWB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	92 lm/W
97841900	PT320T 39S/830 PSU VWB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W
97843300	PT320T 39S/ PC930 PSU MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	100 lm/W
97839600	PT320T 27S/ PW930 PSU VWB CP SI	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W

Performances Initiales (Conforme IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97830300	PT320T 17S/830 PSU MB CP BK	1700 lm	14.4 W
97832700	PT320T 19S/FMT DIA-VLC VWB CP BK	1900 lm	22 W
97834100	PT320T 27S/827 DIA-VLC MB CP BK	2700 lm	23.5 W
97836500	PT320T 27S/840 DIA-VLC MB CP BK	2700 lm	23.5 W
97838900	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP BK	2700 lm	26 W
97842600	PT320T 39S/840 PSU MB CP BK	4000 lm	28 W
97844000	PT320T 39S/PW930 PSU MB CP BK	3900 lm	36 W
97831000	PT320T 17S/PW930 PSU WB CP WH	1700 lm	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97833400	PT320T 19S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	1900 lm	20.5 W
97835800	PT320T 27S/830 DIA-VLC MB CP WH	2700 lm	23.5 W
97837200	PT320T 27S/PC930 PSU MB CP WH	2700 lm	25 W
97840200	PT320T 27S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	2700 lm	29 W
97841900	PT320T 39S/830 PSU VWB CP WH	3900 lm	31.5 W
97843300	PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH	3900 lm	41 W
97839600	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP SI	2700 lm	26 W

Matériaux et finitions

Suspension GreenSpace Accent

Order Code	Full Product Name	Couleur
97830300	PT320T 17S/830 PSU MB CP BK	Noir RAL 9004
97832700	PT320T 19S/FMT DIA-VLC VWB CP BK	Noir RAL 9004
97834100	PT320T 27S/827 DIA-VLC MB CP BK	Noir RAL 9004
97836500	PT320T 27S/840 DIA-VLC MB CP BK	Noir RAL 9004
97838900	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP BK	Noir RAL 9004
97842600	PT320T 39S/840 PSU MB CP BK	Noir RAL 9004
97844000	PT320T 39S/PW930 PSU MB CP BK	Noir RAL 9004
97831000	PT320T 17S/PW930 PSU WB CP WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Couleur
97833400	PT320T 19S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	Blanc RAL 9003
97835800	PT320T 27S/830 DIA-VLC MB CP WH	Blanc RAL 9003
97837200	PT320T 27S/PC930 PSU MB CP WH	Blanc RAL 9003
97840200	PT320T 27S/ROSE DIA-VLC VWB CP WH	Blanc RAL 9003
97841900	PT320T 39S/830 PSU VWB CP WH	Blanc RAL 9003
97843300	PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH	Blanc RAL 9003
97839600	PT320T 27S/PW930 PSU VWB CP SI	Argent RAL 9006

