



# Modular und zukunftsfähig

## TownTune Central Post-Top

Die TownTune Familie bietet modernste Lichttechnik und Konnektivität für städtische Räume. Verschiedene optionale Dächer, Blendschirme und Ausleger ermöglichen die Kreierung von ganz eigenen Erscheinungsbildern von Städten und Stadtteilen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über das intelligente Philips Typenschild, welches eine einfache und schnelle Installation und Wartung garantiert. Dank der SR-Technologie (System Ready) ist die TownTune perfekt für die Zukunft gerüstet und kann einfach und schnell mit passenden Sensoren oder Steuerungsanwendungen wie Interact City kombiniert werden.

### Vorteile

- ModularesDesigns
- Zukunftsfähig dank LEDGINE-O Technologie
- SR-Ready – Anschluss verschiedenster Controller oder Sensoren möglich (z.B. InteractCity)

### Merkmale

- "Breite Auswahl an Lichtstrompaketen von 1.200 bis 10.000 Lumen
- Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei mindestens L85
- Vandalismusresistent (IK10) und hohe Schutzart (IP66)
- Intelligentes Typenschild

### Anwendung

- Wohngebiete
- Fahrrad- und Fußwege
- Stadtzentren und Plätze
- Parkplätze

# TownTune Central Post-Top

## Versions



|   |  |
|---|--|
| -   |  |
| Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.                 | 0.5 %  |
| <b>Anwendungsparameter</b>                        |  |
| Maximaler Dimmlevel                               | 10%  |
| <b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>    |  |
| Schlagfestigkeit (IK)                             | IK10   |
| Überspannungsschutz (allgemein/<br>differenziell) | Philips standard<br>surge protection<br>level kV |
| <b>Dimmen</b>                                     |  |
| Dimmbar   | Ja   |
| <b>Allgemeine Eigenschaften</b>                   |  |
| CE-Zeichen  | ja   |
| Farbe der Lichtquelle                             | 740 Neutralweiß                                  |
| Typ optische Abdeckung/Linse                      | PC-UV  |
| Betriebsgerät inklusive                           | Ja   |
| Entflammbarkeitszeichen                           | F  |
| Lichtquelle austauschbar                          | Ja   |
| Anzahl Vorschaltgeräte                            | 1 Einheit  |
| Produktfamiliencode                               | BDP260   |
| <b>Initialkennwerte (IEC konform)</b>             |  |
| Init. Korr. Farbtemperatur                        | 4000 K   |
| <b>Lichttechnische Daten</b>                      |  |
| Standardaufneigung Ansatzmontage                  | -  |
| Standardaufneigung Aufsatzmontage                 | 0°   |
| Nach oben gerichtete Lichtstromrate               | 0  |
| <b>Mechanische Kenndaten</b>                      |  |
| Farbe   | Dunkles Grau                                     |

## Allgemeine Eigenschaften (1/2)

| Order Code | Full Product Name                                 | Ausstrahlungswinkel<br>Leuchte | Lampenfamiliencode | Lampenversion | Anzahl<br>Lichtquellen |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 49028700   | BDP260<br>LED14-4S/740<br>DW10 CLO SRTB<br>76P    | 7° - 52° x 150°                | LED14              | -             | -                      |
| 89449800   | BDP260<br>LED100/740 PSR<br>II DS50 PCC DGR<br>62 | 152° x 155°                    | LED100             | 4S            | 40                     |
| 89450400   | BDP260<br>LED100/740 PSR<br>II DS50 PCC DGR<br>76 | 152° x 155°                    | LED100             | 4S            | 40                     |

## Allgemeine Eigenschaften (2/2)

## TownTune Central Post-Top

| Order Code | Full Product Name                        | Optiktyp                          |
|------------|--|-----------------------------------|
| 49028700   | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P    | Breitstrahlend 10                 |
| 89449800   | BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 | Lichtverteilung<br>symmetrisch 50 |

| Order Code | Full Product Name                        | Optiktyp                          |
|------------|--|-----------------------------------|
| 89450400   | BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76 | Lichtverteilung<br>symmetrisch 50 |

### Initialkennwerte (IEC konform)

| Order Code | Full Product Name                           | Init.<br>Farbwiedergabeindex | Lichtstrom-<br>Neuwert |
|------------|---|------------------------------|------------------------|
| 49028700   | BDP260 LED14-4S/740<br>DW10 CLO SRTB 76P    | >70                          | 1078 lm                |
| 89449800   | BDP260 LED100/740 PSR II<br>DS50 PCC DGR 62 | ≥70                          | 6900 lm                |

| Order Code | Full Product Name                           | Init.<br>Farbwiedergabeindex | Lichtstrom-<br>Neuwert |
|------------|---|------------------------------|------------------------|
| 89450400   | BDP260 LED100/740 PSR II<br>DS50 PCC DGR 76 | ≥70                          | 6900 lm                |

