

OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 2000 W - Faisceau intensif

Réduction du coût d'installation et facilité de mise en oeuvre ont prévalu à la conception du projecteur OptiVision. Ses dimensions et son faible poids font de lui l'un des projecteurs les plus légers du marché. Sa ligne sobre, sa surface apparente réduite et son faible coefficient de traînée permettent d'utiliser des mâts de plus faible dimension. OptiVision peut être monté au-dessus ou en dessous d'une herse transversale par simple inclinaison de la lyre de fixation.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Code de la famille de produits | |
|---|---|--|---|
| Nombre de sources lumineuses | 1 [1 pc] | MVP507 [OPTIVISION] | |
| Code famille de lampe | MHN-LA [MASTER MHN-LA] | Caractéristiques électriques | |
| Puissance de la lampe | 2000 W | Tension d'alimentation de la lampe | 400 V [400] |
| Température de couleur | 956 lumière naturelle | Tension d'entrée | 400 V |
| Kombipack | Lampe(s) incluse(s) | Amorceur | SI [Amorceur série] |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I | Matériaux et finitions | |
| Marquage CE | Marquage CE | Couleur | Aluminium |
| Marquage ENEC | Non | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
| Marquage de résistance à l'impact des ballons | Ball Impact Resistance mark | Normes et recommandations | |
| Accessoires mécaniques | Non [-] | Code d'indice de protection | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Type d'optique - extérieur | Faisceau intensif | Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J Protection anti-vandal] |
| Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques | | |

OptiVision MVP507


Données logistiques

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code de produit complet | 871155915209700 |
| Nom du produit de la commande | MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI |
| Code barre produit | 8711559152097 |
| Code de commande | 15209700 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| SAP - Matériaux | 910400189012 |
| Poids net (pièce) | 17.200 kg |



Schéma dimensionnel



OptiVision MVP507

