



# Rail 3 allumages RCS750

## RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

### 3-circuit track

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.


### Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Longueur totale	2000 mm
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Longueur	2000 mm
Accessoires pour suspension	Non [-]	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x 2000 mm
Accessoires mécaniques	Non [-]		
Couleur des accessoires	Blanc		
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Accessoires électriques	Non [-]	Code d'indice de protection	IP30 [ Protection des outils]
Circuit	3C [ 3-circuit track]		
		Données logistiques	
		Code de produit complet	871155938111400
		Nom du produit de la commande	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)


## Rail 3 allumages RCS750

Code barre produit	8711559381114
Code de commande	38111400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910500188915

Net Weight (Piece)	1.700 kg
--------------------	----------



### Schéma dimensionnel



RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

