



# LuxSpace Accent<sup>3</sup> LED, Einbaustrahler

## RS752B LED27S/840 PSE-E VWB WH

LuxSpace Accent Performance G3 - LED Module, system flux 2700 lm - 840 Neutralweiß - Externes Betriebsgerät, gleichspannungsg geeignet für Notlichtbetrieb - sehr Breitstrahlend - Weiß

Inhaber von Verkaufsräumen und Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von den steigenden Energiekosten betroffen. Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben. Insgesamt wird nach einer zukunftssicheren Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren. Mit hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie einer hervorragenden Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 137 lm/W ist LuxSpace Accent gen3 die ideale, energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Akzentbeleuchtung. Für die Frischebereiche in Supermärkten gibt es spezielle FreshFood Versionen, die frische Lebensmittel besonders attraktiv und schonend beleuchten- im Fashionbereich sorgen CrispWhite für intensive Weißtöne und gesättigte Farben und PremiumWhite für authentische Farben und Weißtöne.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Eigenschaften

Anzahl Lichtquellen	1 [ 1 Lampe]
Lampenfamiliencode	LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm]
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °

Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit

## LuxSpace Accent<sup>3</sup> LED, Einbaustrahler

Betriebsgerät	PSE-E [ Externes Betriebsgerät, gleichspannungsgeeignet für Notlichtbetrieb]
Betriebsgerät inklusive	Ja
Optiktyp	VWB [ sehr Breitstrahlend]
Typ optische Abdeckung/Linse	nein [ -]
Ausstrahlungswinkel Leuchte	50°
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Kabel	No
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
Entflammbarkeitszeichen	F [ Für Montage auf normal entflammaren Oberflächen]
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
UL-Zeichen	Nein
Garantiedauer	5 Jahre
Hinweise	* -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
Konstanter Lichtstrom	Nein
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	32
EU RoHS-konform	Ja
Produktfamiliencode	RS752B [ LuxSpace Accent Performance G3]

### Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Einschaltstrom	14.5 A
Einschaltzeit	0.22 ms
Leistungsfaktor (min.)	0.9

### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Reflektor-Material	Aluminium

Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	-
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	231 mm
Gesamte Breite	168 mm
Gesamte Höhe	124 mm
Farbe	Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	124 x 168 x 231 mm (4.9 x 6.6 x 9.1 in)

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20 [ Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [ IK02]

### Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	3000 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	133 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM <3
Systemleistung	22.5 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

### Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzungsdauer von 50.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzungsdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L80

### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja


### Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869684797800
Bestell-Produktname	RS752B LED27S/840 PSE-E VWB WH
EAN/UPC - Produkt	8718696847978
Bestellcode	84797800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
SAP-Material	910500457322
Nettogewicht (Einzelteil)	1.325 kg



# LuxSpace Accent<sup>3</sup> LED, Einbaustrahler


## Abmessungsskizzen




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

LuxSpace Accent RS730B-RS752B


## Photometrische Daten



IFAS1\_RS752B1xLED27S840VWB



IFCC1\_RS752B1xLED27S840VWB



IFPC1\_RS752B1xLED27S840VWB

## LuxSpace Accent<sup>3</sup> LED, Einbaustrahler

