



StyliD Evo

ST780S LED49S/827 PSD-VLC WB WH

StyliD Evo Performance Maxos fusion - 1 pc - LED Module, system flux 4900 lm - Power supply unit with DALI interface, DC-compatible for central emergency lighting (integrated) - Faisceau extensif - - - - -

De plus en plus, les détaillants privilégient de petits réaménagements du magasin plutôt que des mises à niveau complètes tous les 8 à 10 ans. Dans le même temps, ils doivent rester cohérents en termes de qualité d'éclairage, de souplesse d'intégration dans l'espace et d'effets lumineux permettant d'attirer l'attention du client. En outre, ils ont besoin de solutions pérennes qui les aident à mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Grâce à un éclairage de haute qualité, une efficacité lumineuse exceptionnelle et des mises à niveau d'optique sans outil, StyliD est la solution écoénergétique idéale pour les environnements de vente au détail exigeants modernes. Pour prolonger encore plus la durée de vie du magasin, le compartiment optique OptiShield maintient le produit impeccable et propre à tout moment. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail.

Données du produit

Caractéristiques générales		Nombre d'unités d'appareillage	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]		1 unit
Code famille de lampe	LED49S [LED Module, system flux 4900 lm]	Driver/alimentation/transformateur	PSED [Power supply unit with DALI interface, DC-compatible for central emergency lighting (integrated)]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Driver inclus	Oui
Température de couleur	827 blanc chaud	Type d'optique	WB [Faisceau extensif]
Source lumineuse de substitution	Non		

StyliD Evo

Cache optique/ type de l'objectif	Non [-]
Faisceau du luminaire	-
Interface de commande	DALI
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Marquage UL	Non
Garantie	5 ans
Accessoires de protection contre l'éblouissement	Non [-]
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	27
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Code de la famille de produits	ST780S [StyliD Evo Performance Maxos fusion]
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W W
Fin de la consommation électrique CLO	- W
Courant d'appel	24.9 A
Temps du courant d'appel	186 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Métal Plastique
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	240 mm
Largeur totale	120 mm

Hauteur totale	260 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	260 x 120 x 240 mm (10.2 x 4.7 x 9.4 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	4750 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	119 lm/W
Température de couleur proximale initiale	2700 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Chromaticité initiale	(0.458, 0.410) SDCM <3
Puissance initiale absorbée	40 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	1%
Convient à une commutation aléatoire	Oui

Données logistiques

Code de produit complet	871869940570000
Nom du produit de la commande	ST780S LED49S/827 PSD-VLC WB WH
Code barre produit	87186994057000
Code de commande	40570000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910500465474
Poids net (pièce)	1.230 kg




Schéma dimensionnel




StyliD Evo Performance ST780


Données photométriques



IFAS1_ST780S1xLED49S827WB



OFPC1_ST780S1xLED49S827WB



IFCC1_ST780S1xLED49S827WB

StyliD Evo

