



ArenaVision MVF403

ZVF403 GS

ARENAVISION - Blendschutz

Das Modell ArenaVision MVF403 setzt bei der Flutlichtbeleuchtung von Sportanlagen neue Maßstäbe. Dieses Modell zeichnet sich durch eine extrem hohe Lichtsystemleistung, effiziente Optik sowie einfache Installation, hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität aus. Die ArenaVision MVF403 eignet sich ideal für Sporthallen und zahlreiche Sportstätten im Freien sowie für weitere Beleuchtungszwecke. Das integrierte System aus ovaler Optik und kompakten MHN-LA 1.000 W- oder MHN-SA HO 2.000 W-Lampen mit zwei Sockeln sorgt für eine herausragende Systemeffizienz und wenig Blendeffekte. Durch die integrierte Abblendschürze im Reflektor werden Streulicht und Blendeffekte sogar noch stärker reduziert. Sie sind für Fernseh- und Filmaufnahmen sowie für andere Flutlichtanwendungen bestens geeignet. Für alle Lampentypen sind Ausführungen mit Heißwiederzündung erhältlich, sodass die Beleuchtung nach einem Stromausfall unmittelbar wiederhergestellt wird. Die optional verfügbare flackerfreie Ausführung eliminiert vollständig Flimmereffekte um perfekte Bilder von Sportereignissen zu erhalten, die mit Super-slow-motion Kameras aufgenommen werden. Die flackerfreie Ausführung des MVF403 beinhaltet ein spezielles elektronisches Zündgerät welches perfekt auf das neue elektronische Vorschaltgerät ECM330 (separat zu bestellen) abgestimmt ist.

Produkt Daten



| Allgemeine Eigenschaften | | Mechanische Kenndaten | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| Filter und Linsen | nein [-] | Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
| Blendschutzzubehör | GS [Blendschutz] | | |
| Ausrichtungszubehör | nein [-] | Produktdaten | |
| Produktfamiliencode | ZVF403 [ARENAVISION] | Gesamt-Produktcode | 871155923999600 |
| | | Bestell-Produktname | ZVF403 GS |
| | | EAN/UPC - Produkt | 8711559239996 |

ArenaVision MVF403

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Bestellcode | 23999600 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1 |
| SAP-Material | 910500702218 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 1.750 kg |
|---------------------------------|----------|

Photometrische Daten





OFCC1_MVF404 1xMHN-SEH2000W400V956 B1 +ZVF403 GS.EPS

OFCC_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B2 +ZVF403 GS-Cartesian Outdoor (combined)



OFCC1_MVF404 1xMHN-SEH2000W400V956 B3 +ZVF403 GS.EPS



OFCC1_MVF404 1xMHN-SEH2000W400V956 B4 +ZVF403 GS.EPS



OFCC_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B5 +ZVF403 GS-Cartesian Outdoor (combined)

OFCC_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B6 +ZVF403 GS-Cartesian Outdoor (combined)

Photometrische Daten



OFCC_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B7 +ZVF403 GS-Cartesian
Outdoor (combined)

OFCC1_MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B8 +ZVF403 GS.EPS

