



# Rail DALI 3 allumages

## RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.


### Données du produit

| Caractéristiques générales   |   | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |                                  |
|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Classe de protection CEI     | Classe de sécurité I  | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)     |                                  |
| Essai au fil incandescent    | Température 850 °C, durée 5 s                                       | Normes et recommandations                   |                                  |
| Accessoires pour suspension  | Non [-]   | Code d'indice de protection                 | IP30 [ Protection des outils]    |
| Accessoires mécaniques       | Non [-]   | Données logistiques                         |                                  |
| Couleur des accessoires      | Noir  | Code de produit complet                     | 871869606533400                  |
| Caractéristiques électriques |   | Nom du produit de la commande               | RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2) |
| Accessoires électriques      | Non [-]   | Code barre produit                          | 8718696065334                    |
| Circuit                      | 5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600] | Code de commande                            | 06533400                         |
| Matériaux et finitions       |   | Numérateur - Quantité par kit               | 1                                |
| Longueur                     | 3.0 m   | Conditionnement par carton                  | 1                                |
|                              |   | SAP - Matériaux                             | 910502500045                     |


## Rail DALI 3 allumages

Poids net (pièce)

2.990 kg



### Schéma dimensionnel



3-circuit square RCS750

