



# Rail DALI 3 allumages

## ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Right hand power supply

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Accessoires pour suspension	Non [-]
Accessoires mécaniques	Non [-]
Couleur des accessoires	Blanc

#### Caractéristiques électriques

Accessoires électriques	EPSR [ Right hand power supply]
Circuit	5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600]

#### Matériaux et finitions

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
---	---

#### Données logistiques

Code de produit complet	871869606558799
Nom du produit de la commande	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)
Code barre produit	8718696065587
Code de commande	06558799
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	50
SAP - Matériaux	910502500070
Poids net (pièce)	73.000 g

## Rail DALI 3 allumages

### Schéma dimensionnel

3-circuit square ZCS750

