



# Rail DALI 3 allumages

## ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Internal corner 90°

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.


### Données du produit

Caractéristiques générales	
Accessoires pour suspension	Non [-]
Accessoires mécaniques	Non [-]
Couleur des accessoires	Noir
Caractéristiques électriques	
Accessoires électriques	CCPI [ Internal corner 90°]
Circuit	5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600]
Matériaux et finitions	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Données logistiques	
Code de produit complet	871869606566299
Nom du produit de la commande	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)
Code barre produit	8718696065662
Code de commande	06566299
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	910502500078
Poids net (pièce)	0.170 kg

## Rail DALI 3 allumages

### Schéma dimensionnel



3-circuit square ZCS750

