



Rail DALI 3 allumages

ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Internal T-coupling piece right

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.


Données du produit

Caractéristiques générales	
Accessoires pour suspension	Non [-]
Accessoires mécaniques	Non [-]
Couleur des accessoires	Blanc
Caractéristiques électriques	
Accessoires électriques	TCPRI [Internal T-coupling piece right]
Circuit	5C6 [3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600]
Matériaux et finitions	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Données logistiques	
Code de produit complet	871869606582299
Nom du produit de la commande	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)
Code barre produit	8718696065822
Code de commande	06582299
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	910502500094
Poids net (pièce)	0.250 kg

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel



3-circuit square ZCS750

