



StoreFit

ST210T LED39S/830 PSU MB WH

STOREFIT - Alimentation - Faisceau semi intensif - - - 24°

Les petits commerces sont sans cesse à la recherche de moyens de réduire leur empreinte environnementale et leurs coûts d'énergie. ST210 permet de remplacer les luminaires CDM classiques par des LED et réduire ainsi significativement la consommation d'énergie. Le design délicat et compact rend ce produit discret dans le magasin afin que les clients gardent leur attention sur la marchandise. Ce projecteur à LED est abordable et peut vous permettre de réduire votre consommation électrique immédiatement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °
Température de couleur	830 blanc chaud
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]
Driver inclus	Oui
Type d'optique	MB [Faisceau semi intensif]
Cache optique/ type de l'objectif	Non [-]
Faisceau du luminaire	24°
Interface de commande	-
Connexion	Rail
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC

Garantie	5 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	28
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Code de la famille de produits	ST210T [STOREFIT]
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	20 A
Temps du courant d'appel	0,24 ms
Facteur de puissance (min.)	0,9

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	Aluminium
Constitution de l'optique	-
Matériaux cache optique/lentille	-
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	-
Longueur totale	224 mm
Largeur totale	83 mm
Hauteur totale	176 mm
Diamètre total	83 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	176 x 83 x 224 mm (6.9 x 3.3 x 8.8 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	3900 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	116 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Chromaticité initiale	(0.4338, 0.4030) SDCM <4
Puissance initiale absorbée	32.5 W

Tolérance de consommation électrique	+/-5%
--------------------------------------	-------

Durées de vie (Condorme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non applicable

Données logistiques

Code de produit complet	871869996833500
Nom du produit de la commande	ST210T LED39S/830 PSU MB WH
Code barre produit	8718699968335
Code de commande	96833500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910505100636
Poids net (pièce)	0.460 kg







Schéma dimensionnel




ST210

Données photométriques



OFPC1_ST210T1xLED39S830MB

IFCC1_ST210T1xLED39S830MB



IFAS1_ST210T1xLED39S830MB

