



# Rail 3 allumages RCS750

## ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)

2-circuit or 3-circuit track - Suspension set simple - Fixation souple

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.


### Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Description du type	Fixation souple	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Accessoires pour suspension	SMS [ Suspension set simple]		
Accessoires mécaniques	Non [-]		
Couleur des accessoires	Non		
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Accessoires électriques	Non [-]	Code de produit complet	871155914988299
Circuit	2C/3C [ 2-circuit or 3-circuit track]	Nom du produit de la commande	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)
		Code barre produit	8711559149882
		Code de commande	14988299
		Numérateur - Quantité par kit	1

## Rail 3 allumages RCS750

Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	910930009918
Poids net (pièce)	0.030 kg

### Schéma dimensionnel



2-circuit square acc. ZRS700

