



Rail 3 allumages RCS750

RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

3-circuit track

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Longueur totale	3000 mm
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Longueur	3,0 m
Accessoires pour suspension	Non [-]	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Accessoires mécaniques	Non [-]		
Couleur des accessoires	Noir		
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Accessoires électriques	Non [-]	Code d'indice de protection	IP30 [Protection des outils]
Circuit	3C [3-circuit track]		
		Données logistiques	
		Code de produit complet	871155979853000

Rail 3 allumages RCS750

Nom du produit de la commande	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)
Code barre produit	8711559798530
Code de commande	79853000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

SAP - Matériaux	910930013418
Poids net (pièce)	2.600 kg





Schéma dimensionnel



RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

