



# Ledinaire Scheinwerfer

## BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

LED module 5000 lm - 840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Sehr breiter Abstrahlungswinkel (100°)

Die sehr kompakten Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Optiktyp im Außenbereich	
Lampenfamiliencode	LED50 [ LED module 5000 lm]	Konstanter Lichtstrom	Sehr breiter Abstrahlungswinkel (100°)
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	Nein
Lichtquelle austauschbar	Nein	EU RoHS-konform	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	-	LED-Modultyp	LED
Betriebsgerät	PSU [ elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]	<b>Lichttechnische Daten</b>	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Typ optische Abdeckung/Linse	GC [ Klarglas]	Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Ausstrahlungswinkel Leuchte	100°	Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
Steuerungsschnittstelle	-	<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Elektrischer Anschluss	Freie Anschlussleitungen	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Kabel	Anschlußkabel ohne Stecker 1 m (C1K)	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W
Entflammbarkeitszeichen	-	Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
CE-Zeichen	ja		
ENEC-Zeichen	Nein		
Garantiedauer	3 Jahre		

## Ledinaire Scheinwerfer

Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende - W der Lebensdauer	
Einschaltstrom	0.9 A
Einschaltzeit	0.01088 ms
Leistungsfaktor (min.)	0.9

### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Glas
Befestigungsmaterial	Stahl
Montagevorrichtung	MBA [ Verstellbarer Bügel]
Form optische Abdeckung/Linse	flach
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	204 mm
Gesamte Breite	39 mm
Gesamte Höhe	281 mm
Effektive Projektionsfläche	0.044 m <sup>2</sup>
Farbe	Aluminium und Grau
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	281 x 39 x 204 mm (11.1 x 1.5 x 8 in)

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP65 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [ IK06]
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	Überspannungsschutz bis Level 2 kV

### Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	5250 lm
---------------------------------------	---------

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	105 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	80
Anfängliche Farbsättigung	<7 SDCM
Systemleistung	50 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Init. Farbwiedergabeindextoleranz	+/-2

### Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L70

### Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871016332975899
Bestell-Produktname	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE
EAN/UPC - Produkt	8710163329758
Bestellcode	32975899
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	911401730472
Nettogewicht (Einzelteil)	1.280 kg



## Abmessungsskizzen



Ledinaire floodlight BVP105/106

## Ledinaire Scheinwerfer

