



# CoreLine LED Einbaustrahler

## RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

Schwarz

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80% und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie. Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung bei dem elektrischen Anschluss einfach gestaltet.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	
IEC-Schutzart	-	29 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)	
CE-Zeichen	ja	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Material	Aluminium	Schutzart (IP)	IP20 [ Fernhalten von Fingern]
Zubehörfarbe	Schwarz	Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [ IK03]
Elektrische Kenndaten		Produktdaten	
Eingangsspannung	- V	Gesamt-Produktcode	871869938448799
Eingangsfrequenz	- Hz	Bestell-Produktname	RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Mechanische Kenndaten		EAN/UPC - Produkt	8718699384487
Gesamte Höhe	28.5 mm	Bestellcode	38448799
Gesamter Durchmesser	95 mm	Anzahl pro Verpackung	1
		SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	18
		SAP-Material	912401483072

## CoreLine LED Einbaustrahler

---

Nettogewicht (Einzelteil)	0.061 kg
---------------------------	----------

---

