



Amorceurs

SI 52 220-240V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code d'application	52
Type de lampe	HPI
Nombre de lampes	1 pièce/unité
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type d'allumage	Parallèle
Nombre de pics d'amorçage	1
Tension d'amorçage (max.)	0.75 kV
Tension de retour	190 V
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-8%~+6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-10%~+10%
Pertes de puissance (nom.)	1.0 W
Câblage	
Capacité du câble entre appareillage et lampe (nom.)	35 nF
Longueur de dénudage de câble	6.0 mm
Section des câbles de contact de ballast	0.70-2.50 mm ²
Type de connecteur	Vis
Caractéristiques systèmes	
Puissance de ballast nominale	1000 W

Températures	
Température ambiante (max.)	75 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	80 °C
Température de stockage (min.)	-25 °C
Température maximale du boîtier (max.)	80 °C
Matériaux et finitions	
Boîtier	SNI-85
Normes et recommandations	
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC
Données logistiques	
Code de produit complet	871150091554230
Nom du produit de la commande	SI 52 220-240V 50/60Hz
Code barre produit	8711500915542
Code de commande	91554230
Code de commande local	SI52
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	48
SAP - Matériaux	913619529966
Poids net (pièce)	0.060 kg

Amorceurs

Schéma dimensionnel

☐

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 52 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.0 mm	84.5 mm	65.0 mm	41.0 mm

SI 52 220-240V 50/60Hz

