



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Produkt Daten

| Produkt Daten | | Material-Nr. (12NC) | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871155973138499 | Material-Nr. (12NC) | 913700327803 |
| Bestell-Produktname | LRM1070/00 SENSR MOV DET ST | Gesamtbezeichnung des Produkts | LRM1070/00 Sensr Mov Det St |
| Bestellcode | 73138499 | EAN Umverpackung | 8711559731391 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 | | |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 42 | | |

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen

