



# OccuSwitch

## LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - controls max 25 m<sup>2</sup> area - Basic


Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - controls max 25 m<sup>2</sup> area - Basic

### Données du produit

Données logistiques	
Code de produit complet	871155973138499
Nom du produit de la commande	LRM1070/00 SENSr MOV DET ST
Code barre produit	8711559731384
Code de commande	73138499
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	42
SAP - Matériaux	913700327803
Poids net (pièce)	0.200 kg

### Schéma dimensionnel



LRM1070/00 SENSr MOV DET ST