



OccuSwitch

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - controls max 25 m² area - Advanced


Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - controls max 25 m² area - Advanced

Données du produit

Données logistiques	
Code de produit complet	871155973140799
Nom du produit de la commande	LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR
Code barre produit	8711559731407
Code de commande	73140799
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	42
SAP - Matériaux	913700327903
Poids net (pièce)	0.200 kg

Schéma dimensionnel



LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR