



# HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

## HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lampentyp	TL5
Lampenzahl	1 Stück/Einheit
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	59
Automatischer Neustart	Ja
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0.64
Zündzeit (max.)	0.5 s
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8% - +6%
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10% - +10%
Verlustleistung (Nom)	2.4 W
Effizienzbereich bei voller Last [%]	85 %
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	Insert
Farbe der Eingangsklemmen	Grey
Farbe der Ausgangsklemmen	Grey

Anschlussklemme sekundär	Insert
Kabellänge von Gerät zu Lampe	1.50 m
Leitungslänge Hot Wire	0.30 m
Abisolierlänge	8.0-9.0 mm
Leitungsquerschnitt primär	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt sekundär	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Systemeigenschaften	
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	21 W
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	40 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-10 °C
Maximum T-Gehäuse (max.)	75 °C
Mechanische Kenndaten	
Gehäuse	LH

## HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

### Notlicht

Batteriespannung Lampenzündung 194-254 V

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP) IP 20 [ Ingress Protection 20]

Zeichen & Zertifikate F-Kennzeichnung CE VDE Zertifikat CB Zertifikat

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150053646430

Bestell-Produktname HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

EAN/UPC - Produkt 8711500536464

Bestellcode 53646430

Lokale Bestellnummer HF-M121TL



Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 50

SAP-Material 913700418366

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0.043 kg

### Abmessungsskizzen



HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

### Product

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

