



HF-MatchboxRED für PL/TL Lampen

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lampentyp	TL/PL-S
Lampenzahl	1 Stück/Einheit
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	159
Automatischer Neustart	Ja
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0.64
Zündzeit (max.)	0.45 s
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8% - +6%
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10% - +10%
Verlustleistung (Nom)	1.7 W
Effizienzbereich bei voller Last [%]	80.76 %
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	Insert
Farbe der Eingangsklemmen	Black
Farbe der Ausgangsklemmen	Grey

Anschlussklemme sekundär	Insert
Kabellänge von Gerät zu Lampe	1.50 m
Leitungslänge Hot Wire	0.30 m
Abisolierlänge	8.0-9.0 mm
Leitungsquerschnitt primär	0.50-1.50 mm ²
Leitungsquerschnitt sekundär	0.50-1.50 mm ²

Systemeigenschaften	
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	9 W
Energieverlust für PL-S	8.2 W
Lampen-Nennleistung für PL-S	9 W
Energieverlust für PL-S	1.7 W
Lampenleistung für PL-S	6.5 W
Lampenleistung für TL	5.3 W
Lampen-Nennleistung für TL	9 W
Systemleistung für TL	7 W
Energieverlust für TL	1.7 W

HF-MatchboxRED für PL/TL Lampen

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	40 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-10 °C
Maximum T-Gehäuse (max.)	75 °C

Mechanische Kenndaten

Gehäuse	SH
---------	----

Notlicht

Batteriespannung Lampenzündung	194-254 V
--------------------------------	-----------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP 20 [Ingress Protection 20]
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE ENEC Zertifikat CB Zertifikat

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150093142930
Bestell-Produktname	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
EAN/UPC - Produkt	8711500931429
Bestellcode	93142930
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
SAP-Material	913700422866
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.034 kg

Abmessungsskizzen

Abmessungsskizzen

A?

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH	4.4 mm	22.0	10.0	80.0	70.0	40.0
TL/PL-S 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

