

HID-PrimaVision CDM

HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de version	ng
Type de lampe	CDM
Nombre de lampes	1 pièce/unité
Compatible pour une utilisation extérieure	Non
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	20
Réamorçage à chaud	oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence de fonctionnement (nom.)	0.14 kHz
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0.95
Tension d'amorçage (max.)	4.0 kV
Temps d'arrêt de l'amorçage (nom.)	18 min
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-10%/+6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-18%/+10%
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.33 ms
Déviations puissance constante	-3%/+3%
Pertes de puissance (nom.)	7.0 W
Pic de courant d'appel (max.)	33 A
Efficacité à pleine charge [%]	90.6 %

Câblage	
Capacité entre les fils de sortie (nom.)	100 pF
Longueur de câble entre le dispositif et la lampe	1.5 m
Section des câbles de contact de ballast	0.50-2.50 mm ²
Type de connecteur	Insert

Caractéristiques systèmes	
Puissance de ballast nominale	70 W

Températures	
Température ambiante (max.)	50 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	80 °C
Température de stockage (min.)	-25 °C
Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	80 °C
Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	80 °C
Température maximale du boîtier (max.)	80 °C

Matériaux et finitions	
Boîtier	/S

Normes et recommandations	
Protection thermique active	oui
Interférences électromagnétiques de 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 éd 7.2

HID-PrimaVision CDM


Norme de sécurité	EN 61347-2-12
Norme	ISO 9000:2000
Norme environnementale	ISO 14001
Norme d'émission des courants harmoniques	EN 61000-3-2
Norme d'immunité CEM	EN 61547
Norme de vibration	IEC68-2-6 F c
Indice IK	IEC 68-2-29 Eb
Norme d'humidité	IEC 928-13
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC
Niveau de bruit et de ronflement	37 dB(A)

Données logistiques

Code de produit complet	872790085974400
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
Code barre produit	8711500881694
Code de commande	85974400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	913700652966
Net Weight (Piece)	0.216 kg

Schéma dimensionnel



HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4.9 mm	32.2 mm	109.6 mm	98.5 mm	74.4 mm	63.7 mm

