



Dynalite Signal-Dimmerregler

DDBC300-DALI

Die Signal-Dimmerregler von Dynalite werden auch künftigen Projektanforderungen gerecht. Sie sind mit allen branchenüblichen Protokollen für Vorschaltgeräte (1–10 V, DSI, DALI und DALI-Übertragung) kompatibel und lassen sich flexibel an einer DIN-Schiene oder in einem Wandkasten anbringen. Sie unterstützen unzählige Vorschaltgeräteregler in zahlreichen Schaltkreisversionen und Größen und können je nach Projektanforderung einzeln oder als Bestandteil eines Systems verwendet werden.

Produkt Daten

Temperaturkenndaten		Bestell-Produktname	
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C	Bestellcode	DDBC300-D
Zulassungen und Anwendungseigenschaften		Anzahl pro Verpackung	50641800
CE-Zeichen	CE-Zeichen	SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EU RoHS-konform	Ja	Materialnummer (12NC)	913703031109
Produktinformationen		Gesamtbezeichnung des Produkts	DDBC300-DALI
Full EOC	871016350641800	EAN Umverpackung	8710163506418

Dynalite Signal-Dimmerregler

Abmessungsskizzen

