



# Dynalite Schaltaktoren

## DDRC810DT-GL

Relais und Mehrzweckgeräte werden bei der Lichtregelung besonders häufig eingesetzt und spielen daher beim Energiemanagement und bei Beleuchtungssystemen eine bedeutende Rolle. Sie sind je nach Projektanforderungen für die Anbringung auf DIN-Schienen oder in Wandkästen sowie für verschiedene Schaltkreismengen und -größen erhältlich. Außerdem können sie einzeln oder als Bestandteil eines ganzen Systems verwendet werden. Jedes Gerät kann mehr als 170 Voreinstellungen speichern und über einfache Netzwerknachrichten komplexe Schaltlogiken abrufen. Da die erforderlichen Voreinstellungen direkt auf dem Relais gespeichert sind, gestalten sich die Inbetriebnahme und die Versendung von Netzwerknachrichten deutlich einfacher.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Bestell-Produktname	DDRC810DT-GL
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Bestellcode	00688700
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Anzahl pro Verpackung	1
EU RoHS-konform	Ja	Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Temperatur		Material-Nr. (12NC)	913703035209
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +50 °C	Gesamtbezeichnung des Produkts	DDRC810DT-GL
Produktdaten		EAN Umverpackung	8718696014387
Gesamt-Produktcode	871869600688700	EAN/UPC - Product/Case	8718696006887

# Dynalite Schaltaktoren

## Abmessungsskizzen

