



Rail 3 allumages RCS750

ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)

2-circuit or 3-circuit track - Suspension clamp - SUSPENSION CLAMP

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.


Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Description du type	SUSPENSION CLAMP	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Accessoires pour suspension	SPC [Suspension clamp]		
Accessoires mécaniques	Non [-]		
Couleur des accessoires	Aluminium		
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Accessoires électriques	Non [-]	Code de produit complet	871155932527999
Circuit	2C/3C [2-circuit or 3-circuit track]	Nom du produit de la commande	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)
		Code barre produit	8711559325279
		Code de commande	32527999
		Numérateur - Quantité par kit	1

Rail 3 allumages RCS750

Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	914770011815
Poids net (pièce)	0.020 kg

Schéma dimensionnel



2-circuit square acc. ZRS700

