



Backofenlampen (Tropfen)

APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Ofen
Nennlebensdauer (Nom)	1000 h
Schaltzyklus	4000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	430 lm
Nennlichtstrom (Nom)	430 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.17 A
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150002933150
Bestell-Produktname	Appliance 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F
EAN/UPC - Produkt	8711500029331
Bestellcode	02933150
Lokale Bestellnummer	OFEN40W
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
SAP-Material	923265944219
Nettogewicht (Einzelteil)	15.460 g
ILCOS-Code	IBP/C-40-230-E14-45*

Backofenlampen (Tropfen)

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
Appliance 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F	45 mm	75 mm



APP 40W E14 230V P45 CL OV

