



Starters Electroniques

S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

Gamme de starters électroniques de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes avec ballast électromagnétique conventionnel.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	mono
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	18 75 W
Tension d'impulsion (min.)	900 V
Tension sans réenclenchement (min.)	140 V
Tension (nom.)	220-240 V
Caractéristiques systèmes	
Condensateur	Non
Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Blue

Informations sur le culot	2P
Données logistiques	
Code de produit complet	871150076497326
Nom du produit de la commande	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT
Code barre produit	8711500764973
Code de commande	76497326
Code de commande local	S10E/25
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	500
SAP - Matériaux	926000192703
Poids net (pièce)	7.000 g

Starters Electroniques

Schéma dimensionnel

F

Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40.3 mm	21.5 mm

S10E 18-75W SIN 220-240V BL MK3

