



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Flux lumineux (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		3350 lm
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Flux lumineux (nominal) (nom.)	3350 lm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Couleur	Blanc incandescent
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0.463
LSF 2 000 h nominal	99 %	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0.42
LSF 4 000 h nominal	99 %	Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
LSF 6 000 h nominal	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	93 lm/W
LSF 8 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LSF 12 000 h nominal	89 %	LLMF 2 000 h nominal	96 %
LSF 16 000 h nominal	33 %	LLMF 4 000 h nominal	95 %
LSF 20 000 h nominal	2 %	LLMF 6 000 h nominal	94 %
Référence de mesure du flux	Sphere	LLMF 8 000 h nominal	93 %
		LLMF 12 000 h nominal	92 %
		LLMF 16 000 h nominal	91 %
		LLMF 20 000 h nominal	90 %
Photométries et colorimétries			
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]		

MASTER TL-D Super 80

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	36.8 W
Courant lampe (nom.)	0.440 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	423377
Données logistiques	
Code de produit complet	871150063192340
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25
Code barre produit	8711500631923
Code de commande	63192340
Code de commande local	TLD36/827
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	927921082723
Net Weight (Piece)	135.000 g
Code ILCOS	FD-36/27/1B-E-G13



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25

Données photométriques




Couleur /827

Couleur /827


MASTER TL-D Super 80

Durée de vie



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

