



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Lichtstrom (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		3350 lm
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	Nennlichtstrom (Nom)	3350 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h	Farbkoordinate X (Nom)	0.44
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbkoordinate Y (nom.)	0.403
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	93 lm/W
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %	LLMF 2000 h Ang.	96 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %	LLMF 6000 h Ang.	94 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
		LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
		LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
		LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]		

MASTER TL-D Super 80

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	36.8 W
Lampenstrom (Nom)	0.440 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (Nom)	25 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	423379
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150063195440
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500631954
Bestellcode	63195440
Lokale Bestellnummer	TLD36/830
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	8343722
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	927921083023
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	135.000 g
ILCOS-Code	FD-36/30/1B-E-G13



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Photometrische Daten



Lichtfarbe /830

Lichtfarbe /830

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

