



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	97 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	96 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	95 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]

Lichtstrom (Nom)	6200 lm
Nennlichtstrom (Nom)	6200 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.38
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	81
LLMF 2000 h Ang.	96 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
LLMF 6000 h Ang.	94 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %

MASTER TL-D Super 80

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	70.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.690 A

Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (Nom)	25 °C
----------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
------------	------------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	70 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	423436
----------------------------	--------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150061592340
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500615923
Bestellcode	61592340
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	MASTER TL-D SUPER 80 70W/840 SLV/25
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	927923884014
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	199.900 g
ILCOS-Code	FD-70/40/1B-E-G13


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	28 mm	1763.8 mm	1770.9 mm	1768.5 mm	1778 mm

MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25

Photometrische Daten



Lichtfarbe /840



Lichtfarbe /840

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

