



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2GX13 [2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	4210 lm
Nennlichtstrom (Nom)	4200 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.44
Farbkoordinate Y (nom.)	0.403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K

Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	81
LLMF 2000 h Ang.	91 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	87 %
LLMF 6000 h Ang.	84 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	77 %
LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	74 %
LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	72 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	55.7 W
Lampenstrom (Nom)	0.550 A

Dimmen	
Dimmbar	Ja

MASTER TL5 Circular

Mechanische Kenndaten

Kolbenform C-T5 [C-T 16 mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse G

Quecksilbergehalt (max.) 4 mg

Quecksilbergehalt (Nom) 4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 56 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 423622

Produkt Daten

Gesamt-Produktcode 871150064279025

Bestell-Produktname MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

EAN/UPC - Produkt 8711500642790

Bestellcode 64279025

Lokale Bestellnummer TL5C55/830

Anzahl pro Verpackung 1

Lokale Codebezeichnung 8344336


SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 927965783013

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0.110 kg

ILCOS-Code FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16


Abmessungsskizzen




MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Photometrische Daten



Lichtfarbe /830



Lichtfarbe /830


MASTER TL5 Circular

Lebensdauer



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

