



MASTER TL5 HE Eco



MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Die sehr effiziente MASTER TL5 High Efficiency Eco mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe. Die Anwendungsbereiche reichen von Büroräumen und Industrie zu Schulen und öffentlichen Gebäuden.

Hinweise

- Eine Reduzierung des Energieverbrauchs wird nur mit stromgesteuertem Vorschaltgerät erreicht.
- Die Lampen funktionieren auch mit leistungsgesteuerten Vorschaltgeräten problemlos. In diesem Fall kann aber der Lichtstrom bis zu 10% höher sein.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtstrom (Nom)	
Socket	G5 [G5]		2600 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	25000 h	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Nennlichtausbeute (@ max. Lumen) (nom.)	114 lm/W
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Farbkoordinate X (Nom)	0.44
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %	Farbkoordinate Y (nom.)	0.403
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	99 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	103 lm/W
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	99 %	Farbwiedergabeindex (max.)	85
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	94 %	Farbwiedergabeindex (min.)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
		LLMF 2000 h Ang.	96 %
		LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
		LLMF 6000 h Ang.	94 %
		LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
		LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]		
Lichtstrom (Nom)	2520 lm		

MASTER TL5 HE Eco

LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.	91 %
LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	90 %

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	25.4 W
Lampenstrom (Nom)	0.170 A

Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (Nom)	35 °C
----------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
------------	------------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

Quecksilbergehalt (Nom)	1.2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423467

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790082588600
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40
EAN/UPC - Produkt	8711500880000
Bestellcode	82588600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
SAP-Material	927990983031
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	105.800 g
ILCOS-Code	FDH-25/30/1B-L/P-G5-16/1150


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Photometrische Daten



Lichtfarbe /830



Lichtfarbe /830

MASTER TL5 HE Eco

Lebensdauer



LDLE_TL5HEECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5HEECO_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5HEECO_0001-Lumen maintenance diagram

