



TL Mini Standardfarben



TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Sockel	G5 [G5]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom	130 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.38
Farbkoordinate Y (Nom)	0.38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	35 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	58


Elektrische Kenndaten	
Stromverbrauch	4.5 W
Lampenstrom (Nom)	0.170 A
Spannung (Nom)	29 V
Spannung (Nom)	29 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2.5 mg

TL Mini Standardfarben

Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423486
Produktdaten	
Full EOC	871150061568827
Bestell-Produktname	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Bestellcode	61568827


Lokale Bestellnummer	TL4/33
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
Materialnummer (12NC)	928000003340
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN Umverpackung	8711500615701

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135.9 mm	143.0 mm	140.6 mm	150.1 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

