



# TUV TL Mini

## TUV 4W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [ G5]
Application principale	Désinfection
Durée de vie utile (nom.)	6000 h
Description du système	Non-disponible [-]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	TUV
Couleur	- [ Not Specified]
Dépréciation à la durée de vie utile	0.25 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4.5 W
Courant lampe (nom.)	0.17 A
Tension (nom.)	29 V

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	2 broches (2P)
Forme de l'ampoule	T16

Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.4 mg


Ultra-Violet (UV)	
Rayonnement UV-C à 100 heures	0.9 W

Données logistiques	
Code de produit complet	871150063872427
Nom du produit de la commande	TUV 4W FAM/10X25BOX
Code barre produit	8711500638724
Code de commande	63872427
Code de commande local	TUV4
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Conditionnement par carton	250
SAP - Matériaux	928000104013
Net Weight (Piece)	18.600 g

# TUV TL Mini


## Schéma dimensionnel




Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150.1 mm

TUV 4W FAM/10X25BOX

## Données photométriques



XDPB\_XUTUV-Spectral power distribution B/W



XDPB\_XUTUV-Spectral power distribution Colour

