



Actinique BL

Actinic BL TL 11W/10

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|-------------------------------------|--------------|
| Culot | G5 [G5] |
| Application principale | Insect traps |
| Durée de vie utile (nom.) | 2000 h |
| Photométries et colorimétries | |
| Code couleur | 10 |
| Couleur | Actinique |
| Coordonnée trichromatique x (nom.) | 230 |
| Coordonnée de chromaticité Y (nom.) | 230 |
| Dépréciation UV à 500 heures | 30 % |
| Dépréciation UV à 1000 heures | 40 % |
| Dépréciation à 500 heures | 45 % |
| Caractéristiques électriques | |
| Puissance (valeur nominale) | 11.5 W |
| Courant lampe (nom.) | 0.400 A |
| Tension (nom.) | 34 V |
| Matériaux et finitions | |
| Forme de l'ampoule | T16 |

| Normes et recommandations | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 4.4 mg |
| Ultra-Violet (UV) | |
| UV-B/UV-A (CEI) | 0.2 % |
| Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) | 2.0 W |
| Données logistiques | |
| Code de produit complet | 871150095145827 |
| Nom du produit de la commande | Actinic BL TL 11W/10 |
| Code barre produit | 8711500951458 |
| Code de commande | 95145827 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Description du code local calculé B2B | FLUORESCENT LAMPS |
| Conditionnement par carton | 250 |
| SAP - Matériaux | 928000601030 |
| Net Weight (Piece) | 21.000 g |

Actinique BL


Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL 11W/10 | 16 mm | 212.1 mm | 219.2 mm | 216.8 mm | 226.3 mm |

Actinic BL TL 11W/10

Données photométriques



XDPB_XUVATL_10-Spectral power distribution B/W



Couleur /10

