



# TL Mini Standardfarben



## TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Socket	G5 [G5]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom	380 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.38
Farbkoordinate Y (Nom)	0.38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	51 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	59


Elektrische Kenndaten	
Stromverbrauch	7.1 W
Lampenstrom (Nom)	0.145 A
Spannung (Nom)	56 V
Spannung (Nom)	56 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2.5 mg

## TL Mini Standardfarben

Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423491
<b>Produktdaten</b>	
Full EOC	871150070473327
Bestell-Produktname	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Bestellcode	70473327


Lokale Bestellnummer	TL8/33
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
Materialnummer (12NC)	928001003318
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC
EAN Umverpackung	8711500718440

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

### Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

