



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	
Socket	G5 [G5]		45 %
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps	Elektrische Kenndaten	
Nutzlebensdauer (max.)	1000 h	Power (Rated) (Nom)	15 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0.40 A
Farbcode	10	Spannung (Nom)	43 V
Lichtfarbe	Actinic	Mechanische Kenndaten	
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	30 %	Kolbenform	T16
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	40 %		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0.2 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150095148927
Bestell-Produktname	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC
EAN/UPC - Produkt	8711500951489

Bestellcode	95148927
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
SAP-Material	928001201030
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	25.300 g


Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC

Photometrische Daten



XDPB_XUBTL_10-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /10

