



Flexo Print

TL 140W/03

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	03
Lichtfarbe	Super Actinic
Farbkoordinate X (Nom)	175
Farbkoordinate Y (nom.)	45
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	30 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	40 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	140 W
Lampenstrom (Nom)	1.46 A
Zündspannung (Nom)	30.4 W
Spannung (Nom)	118 V


Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T38 [T 38mm]

UV-Beständigkeit	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	1.00 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150072094840
Bestell-Produktname	TL 140W/03
EAN/UPC - Produkt	8711500720948
Bestellcode	72094840
Lokale Bestellnummer	TL140/03
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928012700303
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	331.000 g

Flexo Print



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40.5 mm	1500 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL 140W/03

Photometrische Daten



XDPB_XURTL_03-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /03

