



MASTER TL-D special commerce

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Puissance (valeur nominale)	30.0 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Courant lampe (nom.)	0.360 A
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h	Tension (nom.)	98 V
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	79	avec gradation	Oui
Flux lumineux (nom.)	1300 lm	Matériaux et finitions	
Couleur	Alimentaire	Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %	Normes et recommandations	
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	85 %	Taux de mercure (Hg) (nom.)	5.0 mg
Température de couleur proximale (nom.)	3800 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	43 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	74		


MASTER TL-D special commerce

Données logistiques

Code de produit complet	871150070624940
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Code barre produit	8711500706249
Code de commande	70624940
Code de commande local	TLD30/79
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928025402043
Poids net (pièce)	113.000 g
Code ILCOS	FD-30/38/2A-E-G13



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

Données photométriques





Couleur /79

Couleur /79


MASTER TL-D special commerce

Durée de vie



LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

