



TL-M Rapid Start Couleur Standard

TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

La lampe TL-M RS (à démarrage rapide et avec un diamètre de tube de 38 mm) présente un revêtement externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent une allumage rapide et stable mais où le rendu des couleurs n'est pas essentiel. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13000 h
Description du système	Rapid Start (RS)

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	33-640
Flux lumineux (nom.)	4750 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	73 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	81 %
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	74 lm/W

Indice de rendu des couleurs (nom.)	63
-------------------------------------	----

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	64.0 W
Courant lampe (nom.)	0.670 A
Tension (nom.)	110 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T12 [38 mm (T12)]


Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8.0 mg

TL-M Rapid Start Couleur Standard

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150072486140
Nom du produit de la commande	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Code barre produit	8711500724861
Code de commande	72486140
Code de commande local	TLM65/33

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928031003371
Poids net (pièce)	344.200 g
Code ILCOS	FD-65/41/2B-LC/P-G13



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40.5 mm	1500 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL-M 65W/33-640 RS

Données photométriques



Couleur /33-640

Couleur /33-640

